



取样气泵 P 4.3, P4.83

为了化工行业、石化或生化领域内的工艺实现或排放监控，气体分析是安全且高效运行设备的关键。许多在上述领域中采用的分析方法需要提取且预处理样品气体。

样气泵负责将样气从采样点输送至预处理系统。此应用开发的泵的核心是一块由PTFE制成的一体成型的波纹管。与同样一体成型的泵头相结合，本解决方案提供了对极腐蚀性气体的高耐性。通过转动泵头，可输送含有冷凝物的气体。

简单而坚固的结构

易于更换的阀

可调旁路阀（可选）

一体波纹管

输送含冷凝水的样气

使用寿命长

低噪音排放

115 V - 带FM C-US认证的版本

默认随附安装托架和振动阻尼器

用于PTFE和VA泵体的旁通阀



P4. 3和P4. 83型泵

为了便于安装，包含了一个用于P4. 3和P4. 83型的带振动阻尼器的安装托架。可以连同可调旁路阀订购泵头（不适用于并联运行）。

P4. 3和P4. 83间的差异在于输送功率。P4. 3泵被标注为2 x 400 l/h自由输送，P4. 83泵为2 x 800 l/h自由输送。

P4. 3和P4. 83型泵不适用于易爆区域中。

通过使用可选的管道或软管接头连接两个气路，可大幅增加输送功率。


技术规格

P4. 3/P4. 83技术规格


额定电压:	见订购提示
额定电流:	见订购提示
防护等级:	电气 IP55 机械 IP20
重量:	约12.5 kg
死容积:	2 x 8.5 ml
FM C-US (仅115V)	
FM认证号:	3038101/3038101C
环境温度:	最高 60 ° C
介质温度:	PTFE/PVDF阀最高100 ° C PTFE/PEEK阀最高160 ° C
润湿部件的材料取决于泵的类型:	PTFE / PVDF (带100 ° C 阀门的标准泵) + PEEK (带160 ° C 阀门的标准泵) + 氟橡胶 (带100 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + PCTFE, 氟橡胶 (带160 ° C 阀门和旁路阀的标准泵) + 1.4571 (VA泵体) + 1.4401, 氟橡胶 (VA管接头) + 氟橡胶 (带旁通阀的VA泵体)

性能曲线


P4.3 (每台)



P4.83 (每台)



P4.83 (并联)





订购提示


42	xx	x	x	x	x	x	9	0	0	0	产品特征
											基本型
80											P4. 3, 2 x 400 l/h
81											P4. 83, 2 x 800 l/h
											电机电压
	1										230 V 50/60 Hz; 1, 4/1, 2 A
	2										115 V 50/60 Hz; 2, 4/2, 2 A
											泵头位置
		1									正常位置 垂直
		2									已旋转180°
											泵头材料
			1								PTFE
			2								不锈钢 1. 4571
			3								带旁通阀*的PTFE ¹⁾
			4								不锈钢 1. 4571带旁通阀 ¹⁾
											阀材料
				1							至100 ° C; PTFE/PVDF ²⁾
				2							至160 ° C; PTFE/PEEK
											螺纹连接 (于230 V电压下)
											PTFE泵体
											不锈钢泵体
			9								DN 4/6 (标准)
			1								6 mm (标准)
			2								8 mm
			3								3/8 “
			4								3/8 “
			5								1/4 “-1/8 “
			6								1/4 “-1/6 ”
											1/4 ”
											螺纹连接 (于115 V电压下)
											PTFE泵体
											不锈钢泵体
			9								1/4 “-1/6 “ (标准)
			1								1/4 “ (标准)
			2								8 mm
			3								3/8 “
			4								3/8 “
			5								1/4 “-1/8 “
			6								DN 4/6
											安装附件
				9							含安装支架和缓冲器
											并联运行用连接套件
					0						不带
					1						软管道组PVDF/PTFE ³⁾
					2						管道组1. 4571/1. 4401 ³⁾

¹⁾ 不适用于并联运行²⁾ 对P4. 83不可能³⁾ 仅对P4. 83可能

P4. 83并联运行用管道组/ 软管道组尺寸



尺寸



安装说明:

- 1) 应水平安装泵
- 2) 安装过程中, 根据需要旋转泵头。当输送含有冷凝水成份的气体时, 应与阀一同向下安装泵头。