



Frasco de lavado WF-AGF-PV-30

El análisis de gases es un área de competencia muy variada. Por ello, el gas de medición que va a analizarse debe extraerse y tratarse en condiciones muy diferentes, para así poder obtener resultados de análisis representativos y fiables. Así, sigue siendo necesario eliminar del gas de medición mediante desgaste los componentes transportados por el gas.

Para ello está disponible un producto adecuado, el frasco de lavado WF-AGF-PV-30. El frasco de lavado se llena con agua o con otro medio apropiado para desgastar los componentes que estorban.

Este está fabricado en PVDF y vidrio resistente a la corrosión. El cierre rápido Unique permite intercambiar el medio fácilmente. La entrada de gas dispuesta abajo proporciona tiempos de contacto suficientes.

Una versión disponible de manera opcional con una frita cavernosa produce una distribución precisa del gas en el medio de lavado.

Cierre rápido Unique de Bühler


Cambio sencillo y rápido del medio de lavado sin herramientas.

Diversos sistemas de fijación en pared.

Frita cavernosa opcional.



Dimensiones

**PELIGRO****Instalación en zonas con peligro de explosión**

El activo circulante **no** se puede utilizar en zonas con peligro de explosión.

PELIGRO**Líquido de condensación tóxico y corrosivo**

- Utilice medios de protección contra líquidos de condensación tóxicos o corrosivos cuando realice cualquier trabajo.
- Utilice el equipo de protección correspondiente
- Preste atención a las indicaciones de seguridad nacionales.

**Características técnicas****Frasco de lavado WF-AGF-PV-30**

Material – Cabezal de filtro:	PVDF
Material – Cilindro de filtro:	Vidrio Duran
Material - Junta:	Viton
Material – Frita cavernosa:	Duran 3.3
Roscas:	G1/4 o NPT 1/4" (ver indicaciones de pedido)
Peso:	aprox. 0,5 kg
Volumen de llenado:	0,6 l
Máx. presión de funcionamiento:	4 bar
Máx. temperatura de funcionamiento:	100 °C

Instrucciones de pedidos**Filtro**

N.º de artículo	Modelo	Conexiones
44 100 89	WF-AGF-PV-30	G1/4
44 100 89I	WF-AGF-PV-30	NPT 1/4
44 100 91	WF-AGF-PV-30 con frita cavernosa*	G1/4
44 100 91I	WF-AGF-PV-30 con frita cavernosa*	NPT 1/4

* Suministrado por separado. Montaje: Retirar el cabezal del frasco de lavado e introducir la frita cavernosa en el extremo del conducto hasta que se asiente correctamente. Colocar de nuevo el cabezal del frasco de lavado.

Repuestos y recambios

N.º de artículo	Modelo
44 100 893	Frita cavernosa