



Tratamiento del gas portátil PCS.smart

La realización de análisis de gas precisos y seguros en diferentes lugares de instalación requiere la aplicación de un sistema de tratamiento de gases pequeño y compacto. Con este fin hemos colocado un sistema completo de tratamiento de gases protegido dentro de un estuche de gran estabilidad.

En su modelo básico el sistema se compone de un refrigerador con bomba de condensados y un filtro. De manera opcional también están disponibles la bomba de gas, el sensor de humedad, el caudalímetro o el regulador de temperatura.

Independientemente de la temperatura ambiental, el refrigerador de gases de muestreo enfría el gas hasta alcanzar el punto de condensación establecido (ajuste predeterminado +5 °C). Un circuito de seguridad libera la bomba de gases de muestreo cuando el refrigerador alcanza su punto de trabajo.

El tipo de material seleccionado está indicado para acondicionar los gases corrosivos. Esto hace asimismo referencia al elemento de filtro.

Punto de condensación de salida y umbrales de alarma ajustables

Sistema de refrigeración TC-Standard OEM con potencia nominal 80 kJ/h

Sensor de humedad opcional, bomba de gases de muestreo, caudalímetro, válvula de derivación

Óptimo para conductos calientes Smartline o conductos calientes alternativos

Regulador integrado opcional hasta máx. 1600 W

Sucesor del modelo TGAk3



Descripción y función

Los sistemas de tratamiento de gases portátiles de la serie PCS.smart ofrecen una gran variedad de posibilidades, así como disponen de útiles propiedades adicionales que cubren numerosas aplicaciones.


Con ayuda de una bomba de gases de muestreo integrada opcional, tipo 1 con válvula de derivación y caudalímetro, es posible abastecer hasta dos salidas de gas individuales.

También es posible la conexión directa de un conducto caliente. De forma opcional también es posible conectar un conducto de gases de muestreo con o sin regulación. La regulación de temperatura en este caso puede ser adoptada por el PCS.smart. Especialmente adecuada para esta función es la serie Smartline, que funciona como conducto caliente con filtro integrado a la vez que como sonda portátil. Las conexiones para las entradas y salidas de gas son muy variadas, por lo que puede elegirse entre diversas opciones.

La función de «arranque en frío» permite una aplicación rápida cuando la temperatura de almacenamiento se encuentra por debajo de los +5° C antes de la puesta en funcionamiento.

Diagrama de flujos

PCS.Smart, n.º art. CSPS 1xxx



1 Refrigerador	5 Bomba de gases de muestreo con válvula de derivación (opcional)
2 Bomba de condensados	6 Caudalímetro (opcional)
3 Sensor de humedad (opcional)	7 Caudalímetro (opcional)
4 Filtro	

Características técnicas

Características técnicas PCS.smart

Temperatura ambiental:	entre +5 y +50 °C ¹⁾
Punto de condensación de salida de gas:	ajustable, 2 ... 20° C
Umbral de alerta:	ajustable, -3 ... -1 K y +1 ... +7 K respecto al punto de condensación
Caudal:	aprox. 50 ... 280 l/h ²⁾
Presión de funcionamiento:	0,2 ... 2 bar abs. ²⁾
Estabilidad del punto de condensación estática:	0,1 K
En todo el rango:	±1,5 K
Punto condensación de entrada máx.:	70 °C ¹⁾
Temperatura de entrada de gas:	máx. 180 °C ¹⁾⁴⁾
Potencia nominal de refrigeración (con 25 °C):	80 kJ/h ²⁾³⁾
Conexión eléctrica:	230/115 V, 50/60 Hz
Conector IEC, longitud de conexión:	2,5 m
Consumo eléctrico:	máx. 250 VA (sin conducto caliente)
Potencia de ruptura de salida de estado:	máx. 250 V CA, 150 V CC 2 A, 50 VA, sin potencial
Disponibilidad operativa:	tras aprox. 10 min
Medidas sin conducto (AlxAnxPr):	aprox. 460 x 360 x 260 mm
Peso modelo estándar:	aprox. 13,5 kg
Partes en contacto con el medio:	PVDF, vidrio, acero, PTFE, Norprene, Viton, resina epoxi, PTFE sinterizado ²⁾
Tipo de protección:	IP 20 D

¹⁾ En consideración de la potencia de refrigeración total disponible (ver datos de potencia de TC-Standard OEM). Para ello, dispone también de nuestro programa de cálculo o de la asesoría de nuestro equipo.

²⁾ Los accesorios opcionales pueden presentar diferencias.

³⁾ Considerando las condiciones de montaje.

⁴⁾ Según la configuración del dispositivo.

Características técnicas Opciones

Características técnicas bomba de gases de muestreo P1

Entrada:	0,5 ... 1,3 bar abs.
Salida:	Contrapresión máx. 1 bar rel.
Caudal nominal:	280 l/h (a p = 1 bar abs.)

Características técnicas del caudalímetro DK 702

Tubos de medición estándar:	Aire 20° C 1,2 bar abs.
Rangos de medición:	25 ... 250 NL/h
Opciones:	Válvula de aguja integrada


Características técnicas del regulador para conductos calientes

Temperatura, predeterminada:	100° C
configurable:	40° C ... 200° C
Rendimiento:	máx. 1600 W (230 V) / 800 W (115 V)
Tipo de sensor:	Pt100, 2 conductores
Conexión:	Enchufe del dispositivo serie 693, 7 polos

Rendimiento

PCS.smart

Potencia nominal de refrigeración (con 25° C)	80 kJ/h
Temperatura ambiente máx.	50° C
Oscilaciones del punto de condensación estático	± 0,1 K
en todo el rango de especificación	± 1,5 K



Observación: La curva límite para los intercambiadores de calor es aplicable con un punto de condensación de 40° C.

Descripción del intercambiador de calor

La energía del gas de muestreo y en primera aproximación el potencial de enfriamiento Q utilizado se establecen a través de tres parámetros de temperatura de gas ϑ_G , punto de condensación τ_e (grado de humedad) y flujo volumétrico v . Por sus características físicas, al disponer de una energía de gases creciente aumenta el punto de condensación de salida. Los siguientes límites de caudal máximo están establecidos para un punto de trabajo normal de $\tau_e = 40^\circ \text{C}$ y $\vartheta_G = 70^\circ \text{C}$. Se indica el flujo volumétrico máximo $v_{\text{máx}}$ en NI/h de aire enfriado, es decir, una vez condensado el vapor de agua. Los valores pueden cambiar para otros puntos de condensación y temperaturas de entrada de gases. Las condiciones físicas pueden ser tan variadas que preferimos prescindir de cualquier representación. En caso de dudas utilice nuestros consejos o nuestro programa de diseño.

Resumen intercambiador de calor

Intercambiador de calor	PTV
Modelo / material	PVDF
Caudal $v_{\text{máx}}^1)$	250 NI/h
Punto de condensación de entrada $\tau_{e, \text{máx}}^1)$	65° C
Temperatura de entrada de gases $\vartheta_{G, \text{máx}}^1)$	140° C
Potencial de enfriamiento máx. $Q_{\text{máx}}$	90 kJ/h

¹⁾ Considerando la potencia de enfriamiento máxima del refrigerador.

Instrucciones de pedidos

El número de artículo codifica la configuración de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes códigos de productos:

PCS.smart

CSP	S	1	X	3	1	X	X	X	1	X	X	X	0	X	X	Característica del producto
																Tensión de alimentación
		1														115 V CA
		2														230 V CA
																Intercambiador de calor
				3												PVDF
																Filtro
					1											Filtro de montaje, AGF-FE-4
																Sensor de humedad
						0										Sin sensor de humedad
						1										con sensor de humedad
																Bomba de gases de muestreo y caudalímetro
						0	0									ninguno
						0	3									sin P1, 1x caudalímetro con válvula de aguja
						2	0									P1 con válvula de derivación, sin caudalímetro
						2	1									P1 con válvula de derivación y 1x caudalímetro
						2	4									P1 con válvula de derivación y 2x caudalímetro con válvula de aguja ¹⁾
						2	5									P1 con válvula de derivación, 1x caudalímetro y 1x caudalímetro con válvula de aguja
																Bomba de condensados
								1								CPsingle con racores angulados
																Entrada de gas
									0							Unión roscada, métrica, PVDF, DN 4/6 ²⁾
									1							Unión roscada, fraccional, PVDF, 1/4" / 1/6" ²⁾
									2							Unión roscada, métrica, acero, 6 mm ³⁾
									3							Unión roscada, fraccional, acero, 1/4" ³⁾
									4							Acoplamiento rápido con pieza contrapuesta, métrico, PVDF, DN 4/6 ²⁾
									5							Acoplamiento rápido con pieza contrapuesta, fraccional, PVDF, 1/4" / 1/6" ²⁾
									6							Cierre rápido Quick-Lock ²⁾
																Salida de gas
									0							Unión roscada, métrica, PVDF, DN 4/6
									1							Unión roscada, fraccional, PVDF, 1/4" / 1/6"
									2							Unión roscada, métrica, acero AD, 6 mm
									3							Unión roscada, fraccional, acero, 1/4"
									4							Acoplamiento rápido con pieza contrapuesta, métrico, PVDF, DN 4/6
									5							Acoplamiento rápido con pieza contrapuesta, fraccional, PVDF, 1/4" / 1/6"
									6							Cierre rápido Quick-Lock
																conducto caliente
									0	0						ninguno
									2	0						conducto caliente
																Salidas de señal
										0						solo salida de estado
										1						Salida analógica, 4..20 mA, incl. salida de estado
																Trolley
											0					No
												1				Sí

¹⁾ La versión 2 x SM con válvula de aguja incluye una salida de gases de derivación adicional. La conexión se corresponde con la configuración seleccionada de la salida de gases.

²⁾ Temperatura del medio máxima 140 °C.

³⁾ Recomendado para la conexión de un conducto caliente Smartline.

Material de desgaste y accesorios

N.º de artículo	Denominación
CS PX 00012	Estuche tipo trolley desmontable con ruedas de 50 mm, aluminio
44 92 00 35 012	Manguera de repuesto de bomba de condensados, Tygon (Norprene) empalme angular
41 15 10 50	Filtro de repuesto FE-4, 8 piezas
42 28 00 3	Fuelle para bomba P1
90 09 39 8	Junta tórica para válvula de derivación de bomba P1
42 28 06 6	Juego válvula entrada/salida 70 °C para bomba P1
ver hoja de datos 4640002	Smartline